

磁力搅拌器

Magnetic Stirrer RCN-3·RC-2型 Magnetic Stirrer Heater RCH-3·1000型



RCN-3



RCH-3



RCH-1000

小型磁力搅拌器具有4种类型

- RCN·RCH型的本体采用耐纶酰胺纤维树脂，具有优良的耐药性、耐热性、阻燃性，经久耐用。可以另配固定其他容器用的支架。
- RCN型有防止滑脱的固定容器用硅胶垫。
- RCH-3型加热器在面板的下部，经过了陶瓷涂层处理，通过远红外线加热，能够达到良好的加热效果。耐药性、耐热性、耐磨耗性都非常好。
- RCH-3型最高温度可以到达300°C。另外配置试料调温用的传感器可以直接对试料进行温度调节，这样比间接调温的精密程度更高。

产品名称	磁力搅拌器	加热磁力搅拌器		磁力搅拌器	
型号	RCN-3	RCH-3	RCH-1000	RC-2	
产品代码No.	123800	123918	264280	123820	
性能	转速范围	100~1500rpm		300~2000rpm	
	到达温度	—	Max.300°C	Max.310°C	
功能	搅拌容量	50mL~3L(水)		10mL~20L(水)	
	转速设定	旋钮设定			
	温度控制	—	输入调整式	P.I.控制	—
构成	温度设定	—	旋钮设定	薄膜按键设定	—
	马达	马达 输出1.8W	DC无印刷马达 25W		马达 输出1.2W
	磁石材质	稀土类磁铁		钕磁铁	铁涂氧磁铁
	加热器	—	250W	600W	—
规格	本体材质	耐纶酰胺纤维树脂		铝合金，陶瓷涂层	ABS树脂
	搅拌台尺寸	Φ150		Φ135mm	78W×119D

※性能在室温20°C，额定电源电压，无负荷时测定。

附属品	特氟隆搅拌子 直径8×长30mm 1个
-----	---------------------

强力磁力搅拌器

Magnetic Stirrer RCX-1100S·1100D型

NEW



RCX-1100S



RCX-1100D

可以给合成装置提供稳定的强力搅拌

- 采用从面板向上方延伸的强磁力构造，试料容器不接触搅拌器也可以继续进行搅拌。
- 复数的试料容器离开面板一定距离也可以进行搅拌。
- 不稳定的容器也可以方便的通过左侧背面的支架(另配)来固定在左右两侧。
- 采用方形面板可以稳定的放置油浴锅，高低可以调整。有防止滑脱的固定容器用硅胶垫，浴槽等可以安心放置。
- 本体采用耐腐蚀不锈钢制造。
- 开关部分都附带保护罩，防止溶媒侵蚀，可以放心操作。
- RCX-1100D型附带便于观察的电子转速计，转速的设定、确认都非常方便，可进行再现性高的实验。
- 装备有服务插座，油浴槽可以直接使用。

产品名称	强磁力搅拌器		
型号	RCX-1100S	RCX-1100D	
产品代码No.	264268	264278	
转速范围	50~1600rpm(无时负荷)		
搅拌量	10mL~20L(水)		
机能	转速设定	旋钮设定	
	转速显示	—	数字显示(最小显示值1rpm)
	安全机能	保险丝	
构成	电机	DC无刷电机 输出功率15W	
	磁石种类	稀土类	
规格	服务电源插口	AC100V·Max.10A	
	搅拌台尺寸·材质	200W×200Dmm·SUS304	
使用环境温度范围	5~35°C		
外尺寸(mm)·质量	200W×240D×80H·3.8kg		
电源	0.9A、200VA·AC220V		

※性能为室温20°C·定格电源电压·50Hz·无负荷时测量值。

※上述总功率未包含服务电源插口功率。

附属品:硅胶垫·搅拌台盖板